

KAMIOステップダウンリングの選び方

- ・ レンズの径はメーカー・機種により様々な大きさがあります。その様々な種類のレンズに対応するためにステップダウンリングがあります。

- ① レンズのアダプター径(図1参照)をご確認ください。112φ(mm)であれば、そのまま装着できます。

小さかった。→②へ

大きかった。→③へ

- ② ステップダウンリングを使用すれば装着できます。80~110mmまで15種類用意しておりますので、サイズの合ったリングを選択してください。
※ リングの種類はカタログ・価格表をご覧ください。

80mmより小さかった。または構造上装着できない。→④へ

- ③ 申し訳ありませんが、構造上装着できません。

- ④ フィルター径(図2参照)が58mmまたは72mmでスクリュー(ネジ)になっている場合は、スクリューリングアダプター(58:85or72:85)を装着し、さらに85mmのステップダウンリングを装着すれば、カミオに装着できます。

合うのがないみたい。やっぱりよくわからない。→当社へご相談ください。

- ・ 主なレンズは対応表を製作しました。こちら(別紙)もご覧ください。

図1



図2

